



AspiraVision Compact for CDM

HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz

AspiraVision je značkou špičkové kvality v oblasti technologie elektronických předřadníků pro vysokotlaké výbojky – luxusní, kompaktní, lehké a snadno použitelné, s přidanými funkcemi pro optimální výkon světelných zdrojů CDM 35, 50 a 70W. Nově přidaná funkce přepínání nabízí uživatelům maximální flexibilitu díky integraci tří volitelných příkonů do jednoho předřadníku.

Údaje o produktu


Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Svodový proud (max.)	0,25 mA
Šířka náběhového proudu	10 ms
Vstupní proud (jmen.)	0.45 A
Špička náběhového proudu (max.)	8 A
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)	32
Prodrátování	
Délka kabelů mezi zařízením a světelným zdrojem	2 m
Typ konektoru	Vložka
Teplota okolí	
Rozsah okolních teplot	-20 až 55 °C
Teplota životnosti pouzdra (jmen.)	80 °C

Řízení a stmívání	
Řídicí rozhraní	-
Mechanické a materiály	
Tělo	/I
Certifikace a použití	
Certifikační značky	Označení F Značka CE Certifikát ENEC Certifikát VDE Certifikát CB Označení VDE EMC
Označení a balení	
Objednací název produktu	HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Celý název výrobku	HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790088522400
Objednací kód	88522400
Číslo materiálu (12NC)	913700646666
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500881649
Číslování SAP – balení v krabici	12

AspiraVision Compact for CDM

Pouzdro – EAN/UPC 8727900885224

Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,5 mm	188 mm	170 mm	82,7 mm

