




AspiraVision Compact for CDM

HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz

AspiraVision è simbolo di eccellenza nel campo della tecnologia degli alimentatori elettronici HID: alta qualità, compattezza, leggerezza e facilità d'uso, con caratteristiche migliorate per performance ottimali della lampade CDM da 35, 50 e 70 W. La funzione di commutazione di recente introduzione offre la massima flessibilità agli utenti, integrando tre diverse opzioni di wattaggio in un solo driver.

Dati del prodotto

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Corrente di dispersione (Max)	0,25 mA
Larghezza corrente di spunto	10 ms
Corrente in ingresso (Nom)	0.45 A
Picco corrente di spunto (Max)	8 A
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)	32

Cablaggio	
Lunghezza cavo da dispositivo a lampada	2 m
Tipo connettore	Inserito

Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da -20 °C a 55 °C
Temp. Involucro per definire la durata (Nom)	80 °C


Controlli e dimmerazione	
Interfaccia di controllo	-
Meccanica e corpo	
Corpo	/I
Approvazione e applicazione	
Marchi di approvazione	Marchio F Marchio CE Certificato ENEC Certificato VDE Certificato CB Marchio VDE-EMC

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Nome completo prodotto	HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790088522400
Codice d'ordine	88522400
Codice materiale (12NC)	913700646666
Codice locale	HIDCAV70I
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500881649

AspiraVision Compact for CDM

Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8727900885224

Disegno tecnico



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,5 mm	188 mm	170 mm	82,7 mm

