




AspiraVision Compact for CDM

HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz

AspiraVision är det mest framstående inom HID elektronisk driftdonsteknik – avancerad, kompakt, lättviktig och enkel att använda, med ytterligare funktioner för optimal prestanda för 35, 50 och 70 W CDM-lampor. Den nyligen tillagda växlingsfunktionen ger maximal flexibilitet för användare genom att integrera tre alternativ för wattal i ett och samma driftdon.

Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Jordläckström (max)	0,25 mA
Ingående ström, bredd	10 ms
Ingående ström (nom)	0.45 A
Startströmstopp (max)	8 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)	32

Kabalage

Kabellängd från enhet till lampa	2 m
Kopplingstyp	Inlägg

Temperatur

Omgivningstemperatur	–20 °C till +55 °C
T-Case, livslängd (nom)	80 °C

Styrenheter och dimring	
Styrgränssnitt	-
Mekanik och armaturhus	
Armaturhus	/I
Användning och godkännande	
Godkännandemärkningar	F-märkning CE-märkning ENEC-certifikat VDE-certifikat CB-certifikat VDE-EMC-märkning

Produktdata


Beställningsproduktnamn	HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Fullständigt produktnamn	HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790088522400
Beskrivning av lokal kod	7981673
Beställningsnummer	88522400
Materialnummer (12NC)	913700646666

AspiraVision Compact for CDM

Lokal kod	7981673
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500881649
Räknare – antal förpackningar per kartong	12

EAN/UPC – Hölje	8727900885224
-----------------	---------------

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,5 mm	188 mm	170 mm	82,7 mm

