



AspiraVision Compact para CDM

HID-AV C 70 /C CDM 220-240V 50/60Hz

AspiraVision es el modelo de excelencia en tecnología de equipo electrónico de HID, de gama alta, compacta, ligera y fácil de usar, con funciones añadidas para lograr un rendimiento óptimo de las lámparas CDM de 35, 50 y 70 W. El último modelo de multipotencia permite utilizar un sólo equipo para alimentar lámparas de 35W, 50W o 70W (selector en la carcasa del equipo)

Datos del producto

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Corriente de pérdida a tierra (máx.)	250 mA
Anchura de corriente de irrupción	10 ms
Corriente de entrada (nom.)	0.45 A
Pico de corriente de irrupción (máx.)	8 A
Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)	32

Cableado	
Longitud de cable de dispositivo a lámpara	2 m
Tipo de conector	Wieland

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 55 °C
Vida útil con temperatura (nom.)	80 °C

Controles y regulación	
Interfaz de control	-

Mecánicos y de carcasa	
Carcasa	/C


Aprobación y aplicación	
Marcas de conformidad	Marca F Certificado CE Certificado ENEC Certificado VDE Certificado CB Certificado VDE-EMC

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	HID-AV C 70 /C CDM 220-240V 50/60Hz
Nombre completo del producto	HID-AV C 70 /C CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790088523100
Código de pedido	88523100
Código 12NC	913700646966
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500881656

AspiraVision Compact para CDM

Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8727900885231

Plano de dimensiones



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-AV C 70 /C CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	32,4 mm	162,2 mm	143 mm	83,0 mm

