



HID-AspiraVision CDM

HID-AV C 70 /C CDM 220-240V 50/60Hz

AspiraVision est la marque d'excellence de la technologie des appareillages électroniques intelligents : de haute qualité, compacts, légers et faciles à utiliser, avec des fonctionnalités supplémentaires pour une performance optimale des lampes CDM 35, 50 et 70 W. La fonction de commutation récemment ajoutée est synonyme d'une flexibilité optimale pour les utilisateurs intégrant trois choix de puissances différentes dans un seul ballast.

Données du produit


Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Courant de fuite (max.)	250 mA
largeur d'impulsion du courant d'appel	10 ms
Courant d'entrée (nom.)	0.45 A
Pic de courant d'appel (max.)	8 A
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)	32
Câblage	
Longueur de câble entre l'appareil et la lampe	2 m
Type de connecteur	Wieland
Température	
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 55 °C
Durée de vie à la température du produit (nom.)	
	80 °C
Commandes et gradation	
Interface de commande	-
Mécanique et boîtier	
Corps du luminaire	/C
Approbation et application	
Homologation	Marquage F Marquage CE Certificat ENEC Certificat VDE Certificat CB Marquage VDE-EMC
Données du produit	
Nom du produit de la commande	HID-AV C 70 /C CDM 220-240V 50/60Hz
Nom de produit complet	HID-AV C 70 /C CDM 220-240V 50/60Hz

HID-AspiraVision CDM

Code EOC	872790088523100
Code de commande	88523100
Code 12NC	913700646966
Code de commande local	AVC070CCDMSS
Quantité par pack	1

Code EAN – Produit/Boîte	8711500881656
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8727900885231

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-AV C 70 /C CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	32,4 mm	162,2 mm	143 mm	83,0 mm

