




AspiraVision Compact for CDM

HID-AV C 70 /C CDM 220-240V 50/60Hz

AspiraVision to marka doskonałości w dziedzinie technologii statecznika elektronicznego HID — produkty z najwyższej półki, kompaktowe, lekkie i proste w użyciu, z dodatkowymi funkcjami zapewniającymi optymalną wydajność lamp CDM o mocy 35, 50 i 70 W. Dodana niedawno funkcja przełączania oferuje użytkownikom maksymalną elastyczność dzięki umieszczeniu trzech ustawień mocy w jednym stateczniku.

Dane produktu


Eksploatacja i połączenie elektryczne		Temperatura obudowy - trwałość użytkowa 80 °C (Nom)	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V	Układy sterowania i ściemnianie	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz	Interfejs sterownika -	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz	Mechanika i korpus	
Prąd upływu (Max)	250 mA	Obudowa /C	
Szerokość prądu rozruchowego	10 ms	Certyfikaty i zastosowania	
Prąd wejściowy (Nom)	0.45 A	Oznaczenia Certyfikatów Znak F Znak CE Certyfikat ENEC Certyfikat VDE Certyfikat CB Znak VDE-EMC	
Szczyt prądu rozruchowego (Max)	8 A	Dane techniczne produktu	
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)	32	Nazwa produktu na zamówieniu HID-AV C 70 /C CDM 220-240V 50/60Hz	
Okablowanie		Pełna nazwa produktu HID-AV C 70 /C CDM 220-240V 50/60Hz	
Długość przewodu od urządzenia do lampy	2 m	Full EOC 872790088523100	
Rodzaj złącza	Wieland	Kod zamówienia 88523100	
Temperatura		Materiał Nr (12NC) 913700646966	
Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do 55°C		

AspiraVision Compact for CDM

Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500881656
Numerator - Packs per outer box	12

EAN/UPC – Opakowanie	8727900885231
----------------------	---------------

Rysunki techniczne



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-AV C 70 /C CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	32,4 mm	162,2 mm	143 mm	83,0 mm

