




HID-AspiraVision Compact CDM

HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz

AspiraVision is het toonbeeld van uitmuntendheid op het gebied van technologie voor elektronische HID-VSA's: topklasse, compact, lichtgewicht en gemakkelijk te gebruiken, met extra functies voor optimale prestaties van 35, 50 en 70 W CDM-lampen. De onlangs toegevoegde schakelfunctie levert maximale flexibiliteit voor gebruikers door de keuze uit drie verschillende vermogens te integreren in één enkele driver.


Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Aardlekstroom (max.)	0,5 mA
Ingangsstroom (nom.)	0.23 A
Bedrading	
Connectortype	Insert
Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-20 °C t/m 55 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Lichtregeling	-
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Behuizing	/I

Keurmerken en classificaties	
Surge Protection (Common/Differential) EN61547 (L-L 1kV, L-G 2kV) kV	
Keurmerken	F-markering CE-markering ENEC-certificaat VDE-certificaat CB-certificaat VDE-EMC- markering
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Volledige productnaam	HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790088524800
Bestelcode	88524800
Materiaalnr. (12NC)	913700647666
Lokale code	AVC035ICDMSS
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500881663
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8727900885248

HID-AspiraVision Compact CDM

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,5 mm	188 mm	170 mm	82,7 mm

