



AspiraVision Compact for CDM

HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz

AspiraVision tilbyr det beste innen HID-teknologi for elektroniske forkoblinger – eksklusiv, kompakt, lett og brukervennlig med ekstrarfunksjoner for optimal ytelse for CDM-lyskilder på 35, 50 og 70 W. Den nye bryterfunksjonen gir maksimal fleksibilitet for brukerne ved å integrere tre forskjellige valg for wattforbruk i én enkelt driver.


Produktdata

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Jordlekkasjestrøm (maks.)	0,5 mA
Inngangsstrøm (nom.)	0.23 A
Kabling	
Tilkoblingstype	Innlegg
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 °C til 55 °C
Kontroller og dimming	
Kontrollgrensesnitt	-
Mekanikk og innfatning	
Armaturhus	/I

Godkjenning og bruksområde	
Surge Protection (Common/Differential)	EN61547 (L-L 1 kV, L-G 2 kV) kV
Godkjenningsmerker	F-merke CE-merke ENEC-sertifikat VDE-sertifikat CB-sertifikat VDE-EMC-merke
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Fullstendig produktnavn	HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790088524800
Lokal kodebeskrivelse	3381114
Bestillingskode	88524800
Materialenr. (12NC)	913700647666
Lokal bestillingskode	3381114
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500881663
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8727900885248

AspiraVision Compact for CDM

Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,5 mm	188 mm	170 mm	82,7 mm

