



AspiraVision Compact for CDM

HID-AV C 35 /C CDM 220-240V 50/60Hz

AspiraVision är det mest framstående inom HID elektronisk driftdonsteknik – avancerad, kompakt, lättviktig och enkel att använda, med ytterligare funktioner för optimal prestanda för 35, 50 och 70 W CDM-lampor. Den nyligen tillagda växlingsfunktionen ger maximal flexibilitet för användare genom att integrera tre alternativ för wattal i ett och samma driftdon.

Produktdata


Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Jordläckström (max)	500 mA
Ingående ström (nom)	0.23 A
Kabalage	
Kopplingstyp	Wieland
Temperatur	
Omgivningstemperatur	–20 °C till +55 °C
Styrenheter och dimring	
Styrgränssnitt	-
Mekanik och armaturhus	
Armaturhus	/C

Användning och godkännande	
Surge Protection (Common/Differential)	EN61547 (L-L 1 kV, L-G 2 kV) kV
Godkännandemärkningar	F-märkning CE-märkning ENEC-certifikat VDE-certifikat CB-certifikat VDE-EMC-märkning

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	HID-AV C 35 /C CDM 220-240V 50/60Hz
Fullständigt produktnamn	HID-AV C 35 /C CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790088525500
Beställningsnummer	88525500
Materialnummer (12NC)	913700647966
Lokal kod	7981670
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500881670
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8727900885255

AspiraVision Compact for CDM

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-AV C 35 /C CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	32,4 mm	162,2 mm	143 mm	83,0 mm

