



# HF-Performer III para PL-T/C

## HF-P 118 PL-T/C III 220-240V 50/60Hz

HF-Performer III PL-T/C es un balasto electrónico de alta frecuencia sostenible y delgado para lámparas fluorescentes PL-T y PL-C. Es ideal para aplicaciones que requieren una alta eficiencia energética. La gama HF-Performer III se caracteriza por un diseño sólido, es compatible con todas las normas internacionales de seguridad y rendimiento pertinentes, y tiene un índice de eficacia energética (CELMA EEI) de A2.

### Datos del producto

| Operativos y eléctricos                         |             |
|---|-------------|
| Tensión de entrada                              | 220 a 240 V |
| Line Frequency                                  | 50 to 60 Hz |
| Frecuencia de entrada                           | 50 a 60 Hz  |
| Anchura de corriente de irrupción               | 0,250 ms    |
| Pico de corriente de irrupción (máx.)           | 18 A        |
| Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.) | 28          |

| Cableado                                   |           |
|--|-----------|
| Terminales de entrada de tipo de conector  | Inserción |
| Terminales de salida de tipo de conector   | Inserción |
| Longitud de cable de dispositivo a lámpara | 1 m       |

| Temperatura                      |                |
|----------------------------------|----------------|
| Rango de temperatura ambiente    | -25 °C a 50 °C |
| Vida útil con temperatura (nom.) | 75 °C          |
| Temperatura máxima (máx.)        | 75 °C          |

| Mecánicos y de carcasa |             |
|------------------------|-------------|
| Carcasa                | S 103x67x30 |

| Aprobación y aplicación         |  |
|---------------------------------|--|
| Código de protección de entrada | IP20 [Protección de los dedos]                         |
| Índice de eficiencia energética | A2   |
| Norma de seguridad              | IEC 61347-2-3  |
| Estándar medioambiental         | ISO 14001  |
| Marcas de conformidad           | Certificado CE Certificado ENEC<br>Certificado VDE-EMV |


  

| Datos de producto             |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Nombre de producto del pedido | HF-P 118 PL-T/C III 220-240V 50/60Hz |
| Nombre completo del producto  | HF-P 118 PL-T/C III 220-240V 50/60Hz |
| Full EOC                      | 872790083416100                      |
| Código de pedido              | 83416100                             |
| Código 12NC                   | 913700648566                         |
| Cantidad por paquete          | 1                                    |
| EAN/UPC - Producto/Caja       | 8711500881021                        |

## HF-Performer III para PL-T/C

|  |               |
|--|---------------|
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 12            |
| Embalaje con código EAN/UPC                | 8727900834161 |

### Plano de dimensiones



| Product                                 | D1     | C1      | A1       | A2      | B1      | B2      |
|---|--------|---------|----------|---------|---------|---------|
| HF-P 118 PL-T/C III<br>220-240V 50/60Hz | 4,2 mm | 30,0 mm | 103,8 mm | 93,5 mm | 67,8 mm | 57,5 mm |

