



HF-Performer III PL-T/C

HF-P 1/226 PL-T/C III 220-240V 50/60Hz

Le ballast HF-Performer III PL-T/C est un ballast électronique haute fréquence compact et durable pour lampes fluorescentes PL-T et PL-C. Il convient idéalement aux applications exigeant une efficacité énergétique élevée. La gamme HF-Performer III se caractérise par une conception robuste, est conforme à toutes les normes internationales de sécurité et de performances qui s'appliquent et présente une efficacité énergétique élevée (IEE CELMA A2).

Données du produit


Fonctionnement et électricité		Température maximale du produit (max.)		75 °C
Tension d'entrée	220 à 240 V	Mécanique et boîtier		
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz	Corps du luminaire	S 103x67x30	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	Approbation et application		
largeur d'impulsion du courant d'appel	0.250 ms	Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]	
Pic de courant d'appel (max.)	18 A	Classe énergétique	A2/A2 BAT	
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)	28	Norme de sécurité	IEC 61347-2-3	
Câblage		Norme environnementale	ISO 14001	
Type de connecteur bornes d'entrée	Insertion	Homologation	Marquage CE Certificat ENEC Certificat VDE -EMV	
Type de connecteur bornes de sortie	Insertion	Données du produit		
Longueur de câble entre l'appareil et la lampe	1 m	Nom du produit de la commande	HF-P 1/226 PL-T/C III 220-240V	
Température		Nom de produit complet	HF-P 1/226 PL-T/C III 220-240V 50/60Hz	
Gamme de températures ambiantes	-25 °C à 50 °C	Code EOC	872790083423900	
Durée de vie à la température du produit (nom.)	75 °C	Code de commande	83423900	

HF-Performer III PL-T/C

Code 12NC	913700648866
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500881052
Conditionnement par carton	12

Codes EAN/UPC – Boîte	8727900834239
-----------------------	---------------

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 1/226 PL-T/C III 220-240V	4.2 mm	30.0 mm	103.8 mm	93.5 mm	67.8 mm	57.5 mm

