



HF-Performer III for PL-T/C lamps

HF-P 1/226 PL-T/C III 220-240V 50/60Hz

HF-Performer III PL-T/C er en bærekraftig, slank og høyfrekvent elektronisk forkobling til PL-T- og PL-C-lysrør. Den er ideell til bruk der det kreves høy energieffektivitet. HF-Performer III-serien har et robust design, tilfredsstiller alle relevante internasjonale sikkerhets- og ytelsesstandarder, og er energieffektiv (CELMA EEI A2).

Produktdata

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrøm-bredde	0,250 ms
Startstrøm-topp (maks.)	18 A
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)	28
Kabling	
Koblingstype på inngangsterminaler	Innlegg
Koblingstype, utgangsterminaler	Innlegg
Kabellengde fra enhet til lyskilde	1 m
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-25 °C til 50 °C
Temperatur for optimal levetid for forkoblingsinnfatningen (nom.)	75 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (maks)	75 °C

Mekanikk og innfatning	
Armaturhus	S 103x67x30
Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Energieffektivitet	A2/A2 BAT
Sikkerhetsstandard	IEC 61347-2-3
Miljøstandard	ISO 14001
Godkjenningsmerker	CE-merking ENEC-sertifikat VDE-EMV-sertifikat


Produktdata	
Produktnavn for bestilling	HF-P 1/226 PL-T/C III 220-240V
Fullstendig produktnavn	HF-P 1/226 PL-T/C III 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790083423900
Lokal kodebeskrivelse	3381109
Bestillingskode	83423900
Materialenr. (12NC)	913700648866
Lokal bestillingskode	3381109

HF-Performer III for PL-T/C lamps

SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500881052
SAP-teller – pakker per utvendige	12

EAN/UPC – boks	8727900834239
----------------	---------------

Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 1/226 PL-T/C III 220-240V	4,2 mm	30,0 mm	103,8 mm	93,5 mm	67,8 mm	57,5 mm

