



HF-Performer III för PL-T/C-lampor

HF-P 1/226 PL-T/C III 220-240V 50/60Hz

HF-Performer III PL-T/C är ett hållbart, tunt elektroniskt driftdon med hög frekvens för PL-T- och PL-C-lysrör. Det är idealiskt i tillämpningar där hög energieffektivitet krävs. HF-Performer III har robust konstruktion och uppfyller alla gällande internationella säkerhets- och prestandastandarder, samt är energieffektivt (CELMA EEI A2).

Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Ingående ström, bredd	0,250 ms
Startströmstopp (max)	18 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)	
28	
Kabalage	
Kopplingstypens ingångsterminaler	Inlägg
Kopplingstypens utgångsterminal	Inlägg
Kabellängd från enhet till lampa	1 m
Temperatur	
Omgivningstemperatur	–25 °C till +50 °C
T-Case, livslängd (nom)	75 °C
T-Case max. (max)	75 °C

Mekanik och armaturhus	
Armaturhus	S 103x67x30
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Energieffektivitetsindex	A2/A2 BAT
Säkerhetsstandard	IEC 61347-2-3
Miljöstandard	ISO 14001
Godkännandemärkningar	CE-märkning ENEC-certifikat VDE-EMV-certifikat


Produktdata	
Beställningsproduktnamn	HF-P 1/226 PL-T/C III 220-240V
Fullständigt produktnamn	HF-P 1/226 PL-T/C III 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790083423900
Beskrivning av lokal kod	7981227
Beställningsnummer	83423900
Materialnummer (12NC)	913700648866
Lokal kod	7981227

HF-Performer III för PL-T/C-lampor

SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500881052
Räknare – antal förpackningar per kartong	12

EAN/UPC – Hölje	8727900834239
-----------------	---------------

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 1/226 PL-T/C III 220-240V	4,2 mm	30,0 mm	103,8 mm	93,5 mm	67,8 mm	57,5 mm

