




PrimaVision Compact for CDM

HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Υψηλής ποιότητας, μικρού μεγέθους και ελαφρύς ηλεκτρονικός εξοπλισμός HID για τη βέλτιστη και αξιόπιστη απόδοση των λαμπτήρων CDM ισχύος 35 W, 50 W και 70 W


Δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης	0,25 ms
Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.)	26 A
Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)	24
Καλωδίωση	
Μήκος καλωδίου από τη συσκευή στον λαμπτήρα	1,5 m
Τύπος βύσματος	Ένθεμα
Θερμοκρασία	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 °C έως +55 °C
Διάρκεια ζωής θερμ. περιβλήματος (ονομ.)	80 °C
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος σε λειτουργία (μέγ.)	80 °C
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Περιβλήμα	/S

Εγκριση και Εφαρμογή	
Πρότυπο ασφαλείας	EN 61347-2-12
Περιβαλλοντικό πρότυπο	ISO 14001
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση CE Πιστοποιητικό ENEC
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG
Πλήρες όνομα προϊόντος	HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790085962100
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	HID-PVC35/S
Κωδικός παραγγελίας	85962100
Αρ. υλικού (12NC)	913700652766
Τοπικός κωδικός	HID-PVC35/S
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500881687
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12
EAN/UPC - Κιβώτιο	8727900859621

PrimaVision Compact for CDM

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG	4,9 mm	32,2 mm	109,6 mm	98,5 mm	74,4 mm	63,7 mm

