




PrimaVision Compact for CDM

HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Kompakte og lette HID elektroniske forkoblinger med høy kvalitet for optimal og pålitelig ytelse fra CDM-lyskilder på 35, 50 og 70 W


Produktdata

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrøm-bredde	0,25 ms
Startstrøm-topp (maks.)	26 A
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)	24
Kabling	
Kabellengde fra enhet til lyskilde	1,5 m
Tilkoblingstype	Innlegg
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 °C til 55 °C
Temperatur for optimal levetid for forkoblingsinnfatningen (nom.)	80 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (maks)	80 °C
Mekanikk og innfatning	
Armaturhus	/S

Godkjenning og bruksområde	
Sikkerhetsstandard	EN 61347-2-12
Miljøstandard	ISO 14001
Godkjenningsmerker	CE-merking ENEC-sertifikat
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG
Fullstendig produktnavn	HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790085962100
Lokal kodebeskrivelse	3381106
Bestillingskode	85962100
Materialenr. (12NC)	913700652766
Lokal bestillingskode	3381106
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500881687
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8727900859621

PrimaVision Compact for CDM

Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG	4,9 mm	32,2 mm	109,6 mm	98,5 mm	74,4 mm	63,7 mm

