




PrimaVision Compact for CDM

HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Kompakt og let elektronisk HID forkobling af høj kvalitet, som giver optimal og pålidelig ydeevne for 35, 50 og 70 W CDM-lyskilder


Produkt data

Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Jordafledningsstrøm (maks.)	0,25 mA
Bredde på startstrøm	0,25 ms
Startstrømspids (maks.)	26 A
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)	24
Ledningsføring	
Kabellængde fra enhed til lyskilde	2,0 m
Stiktype	Indsætning
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 °C til 50 °C
T-kabinet, levetid (nom.)	75 °C
T-kappe, maks. (maks.)	75 °C
Mekanik og armaturhus	
Armaturhus	/I
Godkendelse og anvendelsesområde	
Sikkerhedsstandard	EN 61347-2-12

Miljøstandard	ISO 14001
Godkendelsesmærkninger	CE-mærkning ENEC-certifikat
Produktdata	
Ordreprodukt navn	HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG
Det fulde produkt navn	HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790085973700
Beskrivelse af lokal kode	2049073818
Ordrekode	85973700
Materialenr. (12NC)	913700653166
Lokal ordrekode	2049073818
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500881700
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8727900859737

PrimaVision Compact for CDM

Målskitse



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG	4,8 mm	34,5 mm	188,0 mm	170,0 mm	82,7 mm

