




PrimaVision Compact for CDM

HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Υψηλής ποιότητας, μικρού μεγέθους και ελαφρύς ηλεκτρονικός εξοπλισμός HID για τη βέλτιστη και αξιόπιστη απόδοση των λαμπτήρων CDM ισχύος 35 W, 50 W και 70 W


Δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Ένταση ρεύματος διαρροής γείωσης (μέγ.)	0,25 mA
Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης	0,25 ms
Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.)	26 A
Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)	24
Καλωδίωση	
Μήκος καλωδίου από τη συσκευή στον λαμπτήρα	2,0 m
Τύπος βύσματος	Ένθεμα
Θερμοκρασία	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 °C έως +50 °C
Διάρκεια ζωής θερμ. περιβλήματος (ονομ.)	75 °C
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος σε λειτουργία (μέγ.)	75 °C
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημα	
Περιβλημα	/I

Εγκριση και Εφαρμογή	
Πρότυπο ασφαλείας	EN 61347-2-12
Περιβαλλοντικό πρότυπο	ISO 14001
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση CE Πιστοποιητικό ENEC
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG
Πλήρες όνομα προϊόντος	HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790085973700
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	HID-PVC35/I
Κωδικός παραγωγέας	85973700
Αρ. υλικού (12NC)	913700653166
Τοπικός κωδικός	HID-PVC35/I
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500881700
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12
EAN/UPC - Κιβώτιο	8727900859737

PrimaVision Compact for CDM

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG	4,8 mm	34,5 mm	188,0 mm	170,0 mm	82,7 mm

