




PrimaVision Compact for CDM

HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG

小巧轻便高品质的 HID 电子镇流器，CDM 光源提供优质可靠的保障


产品数据

操作和电气	
输入电压	220 至 240 V
线频率	50 to 60 Hz
输入频率	50 至 60 Hz
对地漏电流 (最大)	0.25 mA
侵入电流宽度	0.25 ms
侵入电流峰值 (最大)	26 A
MCB 上的产品数量 (16A 类型 B) (标称)	24
布线	
从设备到灯具的电缆长度	2.0 m
连接器类型	插入
温度	
环境温度范围	-20 °C 至 50 °C
外壳温度使用寿命 (标称)	75 °C
最大外壳温度 (最大)	75 °C
机械和外壳	
外壳	/I

审批和申请	
安全标准	EN 61347-2-12
环保标准	ISO 14001
批准标志	CE 标志 ENEC 证书
产品数据	
订单产品名称	HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG
完整的产品名称	HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG
完整产品代码	872790085973700
订购代码	913700653166
材料编号 (12NC)	913700653166
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8711500881700
计算器 - 每个外包装箱中的包数	12
EAN/UPC - 案例	8727900859737

PrimaVision Compact for CDM

二维绘图



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG	4.8 mm	34.5 mm	188.0 mm	170.0 mm	82.7 mm

