



PrimaVision Compact for CDM

HID-PV C 70 / I CDM 220-240V 50/60Hz

Högkvalitativt, kompakt och lättviktigt elektroniskt HID-driftdon för att få ut optimala och tillförlitliga prestanda från CDM-lampor på 35, 50 och 70 W

Produktdata

Allmän information	
Typversion	ng
Lamptyp	CDM
Antal lampor	1 del/enhet
Lämplig för utomhusbruk	No
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)	20
Automatisk återtändning	Yes

Drift och elektricitet	
Ingående spänning	220 till 240 V
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Driftfrekvens (nom)	0.14 kHz
Effektfaktor 100 % belastning (nom)	0.95
Tändspänning (max)	4,0 kV
Tändningens avstängningstid (nom)	18 min
Nätspänningsprestanda (AC)	-10% - +6%
Nätspännings säkerhet (AC)	-18% - +10%
Jordläckström (max)	0,25 mA
Ingående ström, bredd	0,33 ms
Konstant effektavvikelse	-3% / +3%
Effektförbrukning (nom)	7.0 W

Startströmstopp (max)	33 A
-----------------------	------

Kabalage	
Kabelkapacitet för ömsesidiga utgående kablar (nom)	150 pF
Kabellängd från enhet till lampa	2,0 m
Diameter för driftdonets kontaktkabel	0.50-2.50 mm ²
Kopplingstyp	Insert

Systemegenskaper	
Specifierad effekt för driftdon-lampa	70 W

Temperatur	
T-ambient (max)	45 °C
T-ambient (min)	-20 °C
T-förvaring (max)	75 °C
T-förvaring (min)	-25 °C
T-hölje, livslängd (nom)	75 °C
T-Case max. (max)	75 °C

PrimaVision Compact for CDM



Mekanik och armaturhus	
Armaturhus	/I

Användning och godkännande	
Aktivt temperaturskydd	Yes
EMI 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 version 7.2
Säkerhetsstandard	EN 61347-2-12
Kvalitetsstandard	ISO 9000:2000
Miljöstandard	ISO 14001
Harmonisk strömutsläppsstandard	EN 61000-3-2
EMC-immunitetsstandard	EN 61547
Vibrationsstandard	IEC68-2-6 F c
Standard för stötar	IEC 68-2-29 Eb
Luftfuktighetsstandard	IEC 928-13
Godkännandemärkningar	CE-märkning ENEC-certifikat
Temperaturmärkning	F

Brum- och ljudnivå	37 dB(A)
--------------------	----------

Produktdata	
Fullständig produktkod	872790085988100
Beställningsproduktnamn	HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG
EAN/UPC – Produkt	8711500881717
Beställningsnummer	85988100
E-nummer	7981704
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
Materialnummer (12NC)	913700653266
Nettovikt (stycke)	0,360 kg

Måttskiss



HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG	4,8 mm	34,5 mm	188,0 mm	170,0 mm	82,7 mm

