




# PrimaVision Mini for CDM

## HID-PV m 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Miniature HID elektronisk forkobling til CDM-lyskilder – giver frihed til at være kreativ og nyskabende i armaturdesign

### Produkt data

| Drift og el                                   |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Indgangsspænding                              | 220 til 240 V    |
| Linjefrekvens                                 | 50 to 60 Hz      |
| Indgangsfrekvens                              | 50 til 60 Hz     |
| Jordafledningsstrøm (maks.)                   | 0,5 mA           |
| Bredde på startstrøm                          | 0,25 ms          |
| Startstrømspids (maks.)                       | 15 A             |
| Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.) | 24               |
| Ledningsføring                                |                  |
| Kabellængde fra enhed til lyskilde            | 2 m              |
| Stiktype                                      | Indsætning       |
| Temperatur                                    |                  |
| Omgivende temperaturområde                    | -20 °C til 45 °C |
| T-kabinet, levetid (nom.)                     | 85 °C            |
| T-kappe, maks. (maks.)                        | 85 °C            |
| Mekanik og armaturhus                         |                  |
| Armaturhus                                    | Independent      |

| Godkendelse og anvendelsesområde                     |                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Godkendelsesmærkninger                               | F-mærkning CE-mærkning ENEC-certifikat CB-certifikat |
| Produktdata                                          |                                                      |
| Ordreprodukt navn                                    | HID-PV m 35/I CDM 220-240V<br>50/60Hz                |
| Det fulde produkt navn                               | HID-PV m 35 /I CDM 220-240V<br>50/60Hz               |
| Full EOC                                             | 872790089164500                                      |
| Beskrivelse af lokal kode                            | 2049074024                                           |
| Ordrekode                                            | 89164500                                             |
| Materialenr. (12NC)                                  | 913700653566                                         |
| Lokal ordrekode                                      | 2049074024                                           |
| SAP-tæller – antal pr. pakke                         | 1                                                    |
| EAN/UPC - Produkt/Æske                               | 8711500881724                                        |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 10                                                   |
| EAN/UPC – kasse                                      | 8727900891645                                        |

# PrimaVision Mini for CDM

## Målskitse



| Product                               | D1     | C1      | A1       | A2       | A3       | B1      |
|---------------------------------------|--------|---------|----------|----------|----------|---------|
| HID-PV m 35/I CDM<br>220-240V 50/60Hz | 4,8 mm | 34,0 mm | 234,7 mm | 225,1 mm | 202,0 mm | 49,4 mm |

