




# PrimaVision Mini für CDM

## HID-PV m 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Das HID-PrimaVision Compact (HID-PV C) ist ein elektronisches Vorschaltgerät mit sehr geringen Abmessungen für den optimalen und zuverlässigen Betrieb von CDM-Lampen. Diese kleinen und leichten Geräte lassen sich schnell und einfach installieren. Aufgrund der Bauform ist beim Leuchtendesign ein hohes Maß an Kreativität und Innovation möglich.


### Produkt Daten

| Betrieb und Elektrik                           |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| Eingangsspannung                               | 220 bis 240 V    |
| Netzfrequenz                                   | 50 to 60 Hz      |
| Eingangsfrequenz                               | 50 bis 60 Hz     |
| Ableitstrom (max.)                             | 0,5 mA           |
| Einschaltstromweite                            | 0,25 ms          |
| Einschaltstrom (max.)                          | 15 A             |
| Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.) 24 |                  |
| Verdrahtung                                    |                  |
| Kabellänge von Gerät zu Lampe                  | 2 m              |
| Anschlusstyp                                   | Einsatz          |
| Temperatur                                     |                  |
| Umgebungstemperaturbereich                     | -20 °C bis 45 °C |
| Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom)            | 85 °C            |
| Gehäusetemperatur (Max)                        | 85 °C            |
| Mechanik und Gehäuse                           |                  |
| Gehäuse                                        | Independent      |

| Genehmigung und Anwendung       |                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Zeichen & Zertifikate           | F-Kennzeichnung CE Zeichen ENEC<br>Zertifikat CB Zertifikat |
| Produktdaten                    |                                                             |
| Bestell-Produktname             | HID-PV m 35/I CDM 220-240V 50/60Hz                          |
| Gesamtbezeichnung des Produkts  | HID-PV m 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz                         |
| Gesamt-Produktcode              | 872790089164500                                             |
| Bestellcode                     | 89164500                                                    |
| Material-Nr. (12NC)             | 913700653566                                                |
| Anzahl pro Verpackung           | 1                                                           |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste         | 8711500881724                                               |
| Zähler – Pakete pro Außenkarton | 10                                                          |
| EAN Umverpackung                | 8727900891645                                               |

# PrimaVision Mini für CDM

## Abmessungsskizzen



| Product                               | D1     | C1      | A1       | A2       | A3       | B1      |
|---------------------------------------|--------|---------|----------|----------|----------|---------|
| HID-PV m 35/I CDM<br>220-240V 50/60Hz | 4,8 mm | 34,0 mm | 234,7 mm | 225,1 mm | 202,0 mm | 49,4 mm |

