




PrimaVision Mini for CDM

HID-PV m 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Μικροσκοπικός ηλεκτρονικός εξοπλισμός HID για λαμπτήρες CDM – απεριόριστη δημιουργικότητα και καινοτομία στο σχεδιασμό φωτιστικών


Δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Ένταση ρεύματος διαρροής γείωσης (μέγ.)	0,5 mA
Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης	0,25 ms
Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.)	15 A
Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)	24
Καλωδίωση	
Μήκος καλωδίου από τη συσκευή στον λαμπτήρα	2 m
Τύπος βύσματος	Ένθεμα
Θερμοκρασία	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 °C έως +45 °C
Διάρκεια ζωής θερμ. περιβλήματος (ονομ.)	85 °C
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος σε λειτουργία (μέγ.)	85 °C
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημα	
Περιβλημα	Independent

Εγκριση και Εφαρμογή	
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση F Σήμανση CE Πιστοποιητικό ENEC Πιστοποιητικό CB
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	HID-PV m 35/I CDM 220-240V 50/60Hz
Πλήρες όνομα προϊόντος	HID-PV m 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790089164500
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	HID-PVM35/I
Κωδικός παραγωγέας	89164500
Αρ. υλικού (12NC)	913700653566
Τοπικός κωδικός	HID-PVM35/I
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500881724
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
EAN/UPC - Κιβώτιο	8727900891645

PrimaVision Mini for CDM

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1
HID-PV m 35/I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,0 mm	234,7 mm	225,1 mm	202,0 mm	49,4 mm

