


PHILIPS

Lighting



HID-PrimaVision Mini CDM

HID-PV m 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Miniatuur elektronisch HID-VSA voor CDM-lampen: verleg de grenzen van creativiteit en innovatie in armatuurontwerp

Product gegevens

Algemene informatie	
Toepassingscode	HPF
Type uitvoering	mk1
Lamptype	CDM
Aantal lampen	1 stuk/eenheid
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	24

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Minimale operationele netspanning (min.)	198 V
Power Factor 100% belasting (nom.)	0,95
Ontstekingspanning (max.)	4,5 kV
Ontstekingspanning (min.)	3,3 kV
Uitschakeltijd ontsteking (nom.)	21 min
Functioneel netspanningsbereik (AC)	198-254V
Veilig netspanningsbereik (AC)	180-264V
Aardlekstroom (max.)	0,5 mA
Duur aanloopstroom	0,25 ms
Constante vermogensafwijking	-3%/+3%
Vermogensverliezen (nom.)	6 W

Aanloopstroom (max.)	15 A
----------------------	------

Bedrading

Kabelcapaciteit uitgangsdraaden onderling (nom.)	150 pF
Kabellengte van apparaat tot lamp	2 m
Striplengte draad	10.0-11.0 mm
Draaddoorsnede VSA-contact	0.75-2.50 mm ²
Connectortype	Insert

Systeemeigenschappen

Opgegeven VSA/lamp-vermogen	35 W
-----------------------------	------

Temperatuur

T-omgeving (max.)	45 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-opslag (max.)	80 °C
T-opslag (min.)	-25 °C
T-behuizing levensduur (nom.)	85 °C
T-behuizing maximaal (max.)	85 °C

HID-PrimaVision Mini CDM

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Behuizing	Independent
-----------	-------------

Goedkeuring en Toepassing


Actieve temperatuurbescherming	Ja
EMI 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 uitg. 7.2
Standaardoptie	IEC60068-2-6 F c
Schokken standaard	IEC 60068-2-29 Eb
Goedkeuringsmerktekens	F-markering CE-markering ENEC-certificaat CB-certificaat
Brom- en ruisniveau	Onhoorbaar

Productgegevens

Volledige productcode	872790089164500
-----------------------	-----------------

Productnaam voor bestelling	HID-PV m 35/I CDM 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Product	8711500881724
Bestelcode	89164500
Local Code	PVM035ICDM
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	913700653566
Netto gewicht (per stuk)	0,230 kg

Maatschets



HID-PV m 35/I CDM 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1
HID-PV m 35/I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,0 mm	234,7 mm	225,1 mm	202,0 mm	49,4 mm

