

# PHILIPS

## Lighting



# HID ignitors for MK4 semi-parallel systems

## SKD 578 220-240V 50/60Hz

HID-sytyttimet puolirinnakkaisiin järjestelmiin

### Tuotetiedot

| Yleistä tietoa |                        |
|----------------|------------------------|
| Käyttökoodi    | 578                    |
| Lampputyyppi   | SON/CDM/MH/HPI/HPA/CDO |
| Lampujen määrä | 1 kappale/yksikkö      |

| Käyttö ja sähkö tiedot                      |               |
|---|---------------|
| Otojännite                                  | 220 - 240 V   |
| Syöttötaajuus                               | 50-60 Hz      |
| Sytytystyyppi                               | Semi-Parallel |
| Sytytysriityksiä                            | 3             |
| Sytytyspulssien määrä                       | 1             |
| Käynnistysaika (suurin)                     | 1185 s        |
| Sytytysjännite (suurin)                     | 5,00 kV       |
| Sytytysjännite (min.)                       | 1,80 kV       |
| Reagointijännite                            | 190 V         |
| Verkköjännitteen suorituskyky (vaihtovirta) | -8% - +6%     |
| Verkköjännitteen suojaus (vaihtovirta)      | -10% - +10%   |
| Tehohäviöt (nim.)                           | 0.5 W         |

| Johdotus  |                           |
|---|---------------------------|
| Johdon nauhan pituus                            | 6.0 mm                    |
| Liitäntälaitteen liitäntäjohdon poikkipinta-ala | 0.50-2.50 mm <sup>2</sup> |

|              |       |
|--------------|-------|
| Liitintyyppi | Screw |
|--------------|-------|

| Järjestelmän ominaisuudet               |          |
|---|----------|
| Liitäntälaitte-lamppu-järjestelmän teho | 35-600 W |

| Lämpötila                  |        |
|----------------------------|--------|
| T-ympäristö (maks.)        | 85 °C  |
| T-Ympäristö (min.)         | -30 °C |
| T-varastointi (maks.)      | 85 °C  |
| T-varastointi (min.)       | -35 °C |
| T-kotelo, maksimi (suurin) | 90 °C  |

| Hyväksyntä ja käyttökohteet |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Hyväksyntämerkinnät         | CE merkintä ENEC sertifiikaatti |


  

| Tuotetiedot                                 |                          |
|---|--------------------------|
| Koko tuotekoodi                             | 872790089567400          |
| Tilaustuotteen nimi                         | SKD 578 220-240V 50/60Hz |
| EAN/UPC - tuote                             | 8727900771312            |
| Tilaukoodi                                  | 89567400                 |
| Sähkönumero                                 | 4008079                  |
| Osoittaja - määrä/pakkaus                   | 1                        |
| Osoittaja - pakkauksia ulommassa laatikossa | 48                       |

## HID ignitors for MK4 semi-parallel systems

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Materiaalinumero (12NC) | 913700655366 |
| Nettopaino (kappale)    | 28,000 g     |

### Mittapiirros



SKD 578 220-240V 50/60Hz

| Product                  | A1      | B1      | C1    |
|--------------------------|---------|---------|-------|
| SKD 578 220-240V 50/60Hz | 63,5 mm | 40,5 mm | 28 mm |

