




PrimaVision Power for CDM

HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Předřadník PrimaVision Power je navržen tak, aby dosahoval optimálního výkonu u světelných zdrojů CDM 100 a 150 W – je tedy ideálním řešením tam, kde se klade důraz na světlo s vysokou intenzitou.



Údaje o produktu

Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Svodový proud (max.)	0,25 mA
Šířka náběhového proudu	0,40 ms
Špička náběhového proudu (max.)	40 A
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)	17
Prodrátování	
Délka kabelů mezi zařízením a světelným zdrojem	2 m
Typ konektoru	Vložka
Teplota okolí	
Rozsah okolních teplot	-20 °C až 50 °C
Teplota životnosti pouzdra (jmen.)	75 °C
Maximální teplota (max.)	75 °C
Mechanické a materiály	
Tělo	/S

Certifikace a použití	
Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]
Bezpečnostní standard	EN60928, 60926
Norma pro ochranu životního prostředí	ISO 14001
Certifikační značky	Značka CE Certifikát ENEC
Označení a balení	
Objednací název produktu	HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz G5
Celý název výrobku	HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790089762300
Objednací kód	89762300
Číslo materiálu (12NC)	913700656266
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500881830
Číslování SAP – balení v krabici	12
Pouzdro – EAN/UPC	8727900897623

PrimaVision Power for CDM

Rozměrové výkresy



Product	A1	A2	B1	B2	C1	D1
HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz G5	135,0 mm	123,5 mm	75,0 mm	63,5 mm	32,0 mm	4,5 mm

