




PrimaVision Power for CDM

HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz

PrimaVision Power-forkobling er designet til optimal ydeevne for 100 og 150 W CDM-lyskilder – ideelt, hvis der er brug for lys med høj intensitet.


Produkt data

Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Jordafledningsstrøm (maks.)	0,25 mA
Bredde på startstrøm	0,40 ms
Startstrømspids (maks.)	40 A
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)	17
Ledningsføring	
Kabellængde fra enhed til lyskilde	2 m
Stiktype	Indsætning
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 °C til 50 °C
T-kabinet, levetid (nom.)	75 °C
T-kappe, maks. (maks.)	75 °C
Mekanik og armaturhus	
Armaturhus	/S
Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]

Sikkerhedsstandard	EN60928, 60926
Miljøstandard	ISO 14001
Godkendelsesmærkninger	CE-mærkning ENEC-certifikat
Produktdata	
Ordreprodukt navn	HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz G5
Det fulde produkt navn	HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790089762300
Beskrivelse af lokal kode	2049073889
Ordrekode	89762300
Materialenr. (12NC)	913700656266
Lokal ordrekode	2049073889
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8711500881830
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8727900897623

PrimaVision Power for CDM

Målskitse



Product	A1	A2	B1	B2	C1	D1
HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz G5	135,0 mm	123,5 mm	75,0 mm	63,5 mm	32,0 mm	4,5 mm

