



PrimaVision Power for CDM

HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Ο εξοπλισμός PrimaVision Power έχει σχεδιαστεί για τη βέλτιστη απόδοση των λαμπτήρων CDM ισχύος 100 και 150 W – ιδανικός όπου απαιτείται φως υψηλής έντασης.


Δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Ένταση ρεύματος διαρροής γείωσης (μέγ.)	0,25 mA
Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης	0,40 ms
Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.)	40 A
Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)	17
Καλωδίωση	
Μήκος καλωδίου από τη συσκευή στον λαμπτήρα	2 m
Τύπος βύσματος	Ένθετα
Θερμοκρασία	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 °C έως +50 °C
Διάρκεια ζωής θερμ. περιβλήματος (ονομ.)	75 °C
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος σε λειτουργία (μέγ.)	75 °C
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Περιβλήμα	/S

Εγκριση και Εφαρμογή	
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20 [Με προστασία για δάχτυλα]
Πρότυπο ασφαλείας	EN60928, 60926
Περιβαλλοντικό πρότυπο	ISO 14001
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση CE Πιστοποίηση ENEC
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz G5
Πλήρες όνομα προϊόντος	HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790089762300
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	HID-PVC100/S
Κωδικός παραγγελίας	89762300
Αρ. υλικού (12NC)	913700656266
Τοπικός κωδικός	HID-PVC100/S
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500881830
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12
EAN/UPC - Κιβώτιο	8727900897623

PrimaVision Power for CDM

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	A1	A2	B1	B2	C1	D1
HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz G5	135,0 mm	123,5 mm	75,0 mm	63,5 mm	32,0 mm	4,5 mm

