

# HID-PrimaVision CDM

## HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz

L'appareillage PrimaVision Power a été conçu pour assurer des performances optimales aux lampes CDM de 100 et 150 W, convenant ainsi parfaitement aux situations où une intensité élevée est indispensable.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Type de version	G5
Type de lampe	CDM
Nombre de lampes	1 piece/unit
Compatible pour une utilisation extérieure	Non
Nombre de produits sur disjoncteur(16 A courbe B ) (nom.)	17
Réamorçage à chaud	oui
Caractéristiques électriques	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Fréquence de fonctionnement (nom.)	0.14 kHz
Facteur de puissance (nom) à 100% de charge	0.95
Tension d'amorçage (max.)	4.5 kV
Temps d'arrêt de l'amorçage (nom.)	20 min
Caractéristiques de la tension réseau (AC)	-10%+6%
Sécurité de tension secteur (CA)	-18%+10%
Courant de fuite (max.)	0.25 mA
largeur d'impulsion du courant d'appel	0.40 ms
Déviatation puissance constante	-3%/+3%
Pertes de puissance (nom.)	9 W
Pic de courant d'appel (max.)	40 A

Câblage	
Capacité entre les fils de sortie (nom.)	200 pF
Longueur de câble entre le dispositif et la lampe	2 m
Longueur de dénudage de câble	10.0-11.0 mm
Section des câbles de contact de ballast	0.50-2.50 mm <sup>2</sup>
Type de connecteur	Insert
Caractéristiques systèmes	
Puissance de ballast nominale	100 W
Températures	
T-ambiante (max.)	50 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	85 °C
Température de stockage (min.)	-25 °C
Durée de vie à la température du boîtier (nom.)	75 °C
Température maximum du boîtier (max.)	75 °C
Matériaux et finitions	
Boîtier	/S
Normes et recommandations	
Classification IP	20
Protection thermique active	oui



## HID-PrimaVision CDM

EMI 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 éd 7.2
Norme de sécurité	EN60928, 60926
Norme	ISO 9000:2000
Norme environnementale	ISO 14001
Norme d'émission des courants harmoniques	EN 61000-3-2
Norme d'immunité CEM	EN 61547
Norme de vibration	IEC60068-2-6 F c
Indice IK	IEC 60068-2-29 Eb
Norme d'humidité	EN 61347-2-3 and 2-1
Marques d'homologation	Déclaration CE Certificat ENEC
Niveau de bruit et de ronflement	30 dB(A)

### Données logistiques

Code de produit complet	872790089762300
Désignation Produit	HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz G5
Code barre produit (EAN)	8711500881830
Code de commande	89762300
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	12
Code industriel (12NC)	913700656266
Poids net (pièce)	0.350 kg

### Schéma dimensionnel



HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz G5

Product	A1	A2	B1	B2	C1	D1
HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz G5	135.0 mm	123.5 mm	75.0 mm	63.5 mm	32.0 mm	4.5 mm

