

HID-PrimaVision CDM

HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz

L'appareillage PrimaVision Power a été conçu pour assurer des performances optimales aux lampes CDM de 100 et 150 W, convenant ainsi parfaitement aux situations où une intensité élevée est indispensable.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Type de version	G5
Type de lampe	CDM
Nombre de lampes	1 pièce/unité
Compatible pour une utilisation extérieure	Non
Nombre de produits sur disjoncteur(16 A courbe B) (nom.)	17
Réamorçage à chaud	oui
Caractéristiques électriques	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Fréquence de fonctionnement (nom.)	0.14 kHz
Facteur de puissance (nom.) à 100% de charge	0,95
Tension d'amorçage (max.)	4,5 kV
Temps d'arrêt de l'amorçage (nom.)	20 min
Caractéristiques de la tension réseau (AC)	-10% - +6%
Sécurité de tension secteur (CA)	-18% - +10%
Courant de fuite (max.)	0,25 mA
largeur d'impulsion du courant d'appel	0,40 ms
Déviations puissance constante	-3%/+3%
Pertes de puissance (nom.)	9 W
Pic de courant d'appel (max.)	40 A

Câblage	
Capacité entre les fils de sortie (nom.)	200 pF
Longueur de câble entre le dispositif et la lampe	2 m
Longueur de dénudage de câble	10.0-11.0 mm
Section des câbles de contact de ballast	0.50-2.50 mm ²
Type de connecteur	Insert
Caractéristiques systèmes	
Puissance de ballast nominale	100 W
Températures	
T-ambiante (max.)	50 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	85 °C
Température de stockage (min.)	-25 °C
Durée de vie à la température du boîtier (nom.)	75 °C
Température maximum du boîtier (max.)	75 °C
Matériaux et finitions	
Boîtier	/S
Normes et recommandations	
Classification IP	20
Protection thermique active	oui



HID-PrimaVision CDM

EMI 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 éd 7.2
Norme de sécurité	EN60928, 60926
Norme	ISO 9000:2000
Norme environnementale	ISO 14001
Norme d'émission des courants harmoniques	EN 61000-3-2
Norme d'immunité CEM	EN 61547
Norme de vibration	IEC60068-2-6 F c
Indice IK	IEC 60068-2-29 Eb
Norme d'humidité	EN 61347-2-3 and 2-1
Marques d'homologation	Déclaration CE Certificat ENEC
Niveau de bruit et de ronflement	30 dB(A)

Données logistiques

Code de produit complet	872790089762300
Désignation Produit	HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz G5
Code barre produit (EAN)	8711500881830
Code de commande	89762300
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	12
Code industriel (12NC)	913700656266
Poids net (pièce)	0,350 kg

Schéma dimensionnel



HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz G5

Product	A1	A2	B1	B2	C1	D1
HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz G5	135,0 mm	123,5 mm	75,0 mm	63,5 mm	32,0 mm	4,5 mm

