

HID-PrimaVision Power CDM

HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Het PrimaVision Power-VSA is ontworpen voor optimale prestaties van 100 en 150 W CDM-lampen: ideaal wanneer licht met een hoge intensiteit belangrijk is

Product gegevens

| Bedrijfs- en elektrische gegevens | |
|--|---------------|
| Ingangsspanning | 220 tot 240 V |
| Ingangsfrequentie | 50 to 60 Hz |
| Ingangsfrequentie | 50 tot 60 Hz |
| Aardlekstroom (max.) | 0,25 mA |
| Duur aanloopstroom | 0,40 ms |
| Aanloopstroom (max.) | 40 A |
| Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.) | 17 |

| Bedrading | |
|-----------------------------------|--------|
| Kabellengte van apparaat tot lamp | 2 m |
| Connectortype | Insert |

| Operationele temperatuur | |
|-------------------------------|------------------|
| Omgevingstemperatuurbereik | -20 °C t/m 50 °C |
| Levensduur T-behuizing (nom.) | 75 °C |
| T-behuizing maximaal (max.) | 75 °C |



| Eigenschappen behuizing en afmetingen | |
|---------------------------------------|----|
| Behuizing | /S |

| Keurmerken en classificaties | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Beschermingsklasse | IP 20 [Bescherming tegen vingers] |
| Veiligheidsnorm | EN60928, 60926 |
| Milieunorm | ISO 14001 |
| Keurmerken | CE-markering ENEC-certificaat |

| Productgegevens | |
|----------------------------------|--|
| Productnaam voor bestelling | HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz G5 |
| Volledige productnaam | HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz |
| Full EOC | 872790089762300 |
| Bestelcode | 89762300 |
| Materiaalnr. (12NC) | 913700656266 |
| Lokale code | PVC100SCDM |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| EAN/UPC - product/behuizing | 8711500881830 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 12 |
| EAN/UPC - Case | 8727900897623 |

HID-PrimaVision Power CDM

Maatschets



| Product | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | D1 |
|--|----------|----------|---------|---------|---------|--------|
| HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz G5 | 135,0 mm | 123,5 mm | 75,0 mm | 63,5 mm | 32,0 mm | 4,5 mm |

