



PrimaVision Power for CDM

HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz

PrimaVision Power-forkoblinger er utformet for optimal ytelse for CDM-lyskilder på 100 og 150 W – ideelt der kraftig lys er avgjørende.

Produktdata

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Jordlekkasjestrøm (maks.)	0,25 mA
Startstrøm-bredde	0,40 ms
Startstrøm-topp (maks.)	40 A
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)	17

Kabling

Kabellengde fra enhet til lyskilde	2 m
Tilkoblingstype	Innlegg

Temperatur

Omgivelsestemperatur	-20 °C til 50 °C
Temperatur for optimal levetid for forkoblingsinnfatningen (nom.)	75 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (maks)	75 °C

Mekanikk og innfatning

Armaturhus	/S
------------	----



Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Sikkerhetsstandard	EN60928, 60926
Miljøstandard	ISO 14001
Godkjenningsmerker	CE-merke ENEC-sertifikat

Produktdata

Produktnavn for bestilling	HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz G5
Fullstendig produktnavn	HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790089762300
Lokal kodebeskrivelse	3381100
Bestillingskode	89762300
Materialenr. (12NC)	913700656266
Lokal bestillingskode	3381100
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500881830
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8727900897623

PrimaVision Power for CDM

Målskisse



Product	A1	A2	B1	B2	C1	D1
HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz G5	135,0 mm	123,5 mm	75,0 mm	63,5 mm	32,0 mm	4,5 mm

