




PrimaVision Power for CDM

HID-PV C 100 /I CDM 220-240V SOFT START

PrimaVision Power-forkoblinger er utformet for optimal ytelse for CDM-lyskilder på 100 og 150 W – ideelt der kraftig lys er avgjørende.

Produktdata

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Jordlekkasjestrøm (maks.)	0,25 mA
Startstrøm-bredde	0,40 ms
Startstrøm-topp (maks.)	40 A
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)	17

Kabling

Kabellengde fra enhet til lyskilde	2 m
Tilkoblingstype	Innlegg

Temperatur

Omgivelsestemperatur	-20 °C til 45 °C
Temperatur for optimal levetid for forkoblingsinnfatningen (nom.)	75 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (maks)	75 °C

Mekanikk og innfatning

Armaturhus	/I
------------	----


Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Sikkerhetsstandard	EN60928, 60926
Miljøstandard	ISO 14001
Godkjenningsmerker	CE-merke ENEC-sertifikat

Produktdata

Produktnavn for bestilling	HID-PV C 100 /I CDM 220-240V 50/60Hz G5
Fullstendig produktnavn	HID-PV C 100 /I CDM 220-240V SOFT START
Full EOC	872790089951100
Lokal kodebeskrivelse	3381099
Bestillingskode	89951100
Materialenr. (12NC)	913700656366
Lokal bestillingskode	3381099
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500881847
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8727900899511

PrimaVision Power for CDM

Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 100 /I CDM 220-240V 50/60Hz G5	4,8 mm	34,2 mm	223,9 mm	206 mm	82,7 mm	38,6 mm

