




PrimaVision Power for CDM

HID-PV C 100 /I CDM 220-240V 50/60Hz G5

此款电子镇流器是为呈现 100 & 150 W CDM 光源的最佳性能而设计 —— 高强度照明的理想解决方案


产品数据

操作和电气	
输入电压	220 至 240 V
线频率	50 to 60 Hz
输入频率	50 至 60 Hz
对地漏电流 (最大)	0.25 mA
侵入电流宽度	0.40 ms
侵入电流峰值 (最大)	40 A
MCB 上的产品数量 (16A 类型 B) (标称)	17
布线	
从设备到灯具的电缆长度	2 m
连接器类型	插入
温度	
环境温度范围	-20°C 至 45°C
外壳温度使用寿命 (标称)	75 °C
最大外壳温度 (最大)	75 °C
机械和外壳	
外壳	/I

审批和申请	
IP 等级	IP20 [手指保护]
安全标准	EN60928、60926
环保标准	ISO 14001
批准标志	CE 标记 ENEC 证书
产品数据	
订单产品名称	HID-PV C 100 /I CDM 220-240V 50/60Hz G5
完整的产品名称	HID-PV C 100 /I CDM 220-240V 50/60Hz G5
完整产品代码	872790089951100
订购代码	913700656366
材料编号 (12NC)	913700656366
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8711500881847
计算器 - 每个外包装箱中的包数	10
EAN/UPC - 案例	8727900899511

PrimaVision Power for CDM

二维绘图



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 100 /I CDM 220-240V 50/60Hz G5	4.8 mm	34.2 mm	223.9 mm	206 mm	82.7 mm	38.6 mm

