



PrimaVision for SDW-TG

HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz


Ανθεκτικός, ελαφρύς και μεμονωμένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός HID για λαμπτήρες SDW-TG (μίνι White SON) Ελαφρύς, μεμονωμένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός για λαμπτήρες SDW-TG ισχύος 50 και 100 W (μίνι White SON)

Δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης	0,50 ms
Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.)	33 A
Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)	14
Καλωδίωση	
Μήκος καλωδίου από τη συσκευή στον λαμπτήρα	2 m
Τύπος βύσματος	Ένθετα
Θερμοκρασία	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 °C έως +60 °C
Διάρκεια ζωής θερμ. περιβλήματος (ονομ.)	75 °C
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος σε λειτουργία (μέγ.)	85 °C
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Περιβλήμα	/S

Εγκριση και Εφαρμογή	
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση CE Πιστοποιητικό ENEC Πιστοποιητικό CB
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz
Πλήρες όνομα προϊόντος	HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790088754900
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	HID-PV100/S
Κωδικός παραγωγέας	88754900
Αρ. υλικού (12NC)	913700656566
Τοπικός κωδικός	HID-PV100/S
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500881861
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
EAN/UPC - Κιβώτιο	8727900887549

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	37,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

