



# PrimaVision SDW-TG-lampuille

## HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz

Vankka ja kevyt yksiosainen elektroninen HID-liitäntälaitte SDW-TG lampuille (white SON) Kevyt yksiosainen elektroninen liitäntälaitte 50 ja 100 W:n SDW-TG-lampuille (minikokoinen valkoinen SON)

### Tuotetiedot

| Yleistä tietoa                               |                   |
|--|-------------------|
| Lampputyyppi                                 | SDW-TG            |
| Lamppujen määrä                              | 1 kappale/yksikkö |
| Soveltuu ulkokäyttöön                        | No                |
| Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.) | 14                |
| Automaattinen uudelleenkäynnistys            | Yes               |

### Käyttö ja sähkö tiedot

|   |             |
|---|-------------|
| Ottojännite                                 | 220 - 240 V |
| Syöttötaajuus                               | 50-60 Hz    |
| Vähimmäisverkkojännite käytön aikana (min.) | 180 V       |
| Toimintataajuus(nim.)                       | 0.14 kHz    |
| Tehokerroin 100 %:n kuormituksella (nim.)   | 0,95        |
| Sytytysjännite (suurin)                     | 4,0 kV      |
| Sytytysjännite (min.)                       | 3,3 kV      |
| Sytytyksen katkaisuaika (nim.)              | 6 min       |
| Verkkojännitteen suorituskyky (vaihtovirta) | -10% - +6%  |
| Verkkojännitteen suojaus (vaihtovirta)      | -18% - +10% |
| Syttymisvirran leveys                       | 0,50 ms     |
| Vakiotehon poikkeama                        | -3% / +3%   |
| Tehohäviöt (nim.)                           | 9 W         |

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Syttymisvirtapiikki (suurin) | 33 A |
|------------------------------|------|

### Johdotus

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Kaapelin pituus laitteesta lamppuun             | 2 m                       |
| Johdon nauhan pituus                            | 10.0-11.0 mm              |
| Liitäntälaitteen liitäntäjohdon poikkipinta-ala | 0.50-2.50 mm <sup>2</sup> |
| Liitintyyppi                                    | Insert                    |

### Järjestelmän ominaisuudet

|   |       |
|---|-------|
| Liitäntälaitte-lamppu-järjestelmän teho | 100 W |
|---|-------|

### Lämpötila

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| T-ympäristö (maks.)        | 60 °C  |
| T-ympäristö (min.)         | -20 °C |
| T-varastointi (maks.)      | 80 °C  |
| T-varastointi (min.)       | -25 °C |
| T-kotelo, käyttöikä (nim.) | 75 °C  |
| T-kotelo, maksimi (suurin) | 85 °C  |

## PrimaVision SDW-TG-lampuille

| Mekaaniset tiedot ja runko |    |
|----------------------------|----|
| Runko                      | /S |


| Hyväksyntä ja käyttökohteet |   |
|-----------------------------|---|
| Aktiivinen lämpösuojaus     | Yes   |
| EMI 9 kHz ... 300 Mhz       | CISPR 15 ed 7.2                                   |
| Tärinästandardi             | IEC68-2-6 F c                                     |
| Hidasteet, vakio            | IEC 68-2-29 Eb                                    |
| Hyväksyntämerkinnot         | CE merkintä ENEC sertifiikaatti CB sertifiikaatti |
| Humina ja äänitaso          | Inaudible   |

| Tuotetiedot     |                 |
|-----------------|-----------------|
| Koko tuotekoodi | 872790088754900 |

|   |  |
|---|--|
| Tilaustuotteen nimi                         | HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V<br>50/60Hz |
| EAN/UPC – tuote                             | 8711500881861                            |
| Tilauskoodi                                 | 88754900                                 |
| Sähkönumero                                 | 4008037                                  |
| Osoittaja – määrä/pakkaus                   | 1  |
| Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa | 10                                       |
| Materiaalinumero (12NC)                     | 913700656566                             |
| Nettopaino (kappale)                        | 0,350 kg                                 |

### Mittapiirros



HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz

| Product                                  | D1     | C1         | A1          | A2          | B1         | B2         |
|--|--------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V<br>50/60Hz | 4,5 mm | 37,0<br>mm | 150,0<br>mm | 133,6<br>mm | 90,0<br>mm | 70,0<br>mm |

