



PrimaVision for SDW-TG

HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz

Alimentatore elettronico HID monoblocco robusto e leggero per lampade SDW-TG (mini White SON) Alimentatore elettronico monoblocco leggero per lampade SDW-TG da 50 e 100 W (mini White SON)

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Tipo di lampada	SDW-TG
Numero di lampade	1 pezzo/unità
Adatto all'uso in esterni	No
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)	14
Riavvio automatico	Yes
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	220 to 240 V
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Tensione di rete funzionamento minima (Min)	180 V
Frequenza operativa (Nom)	0.14 kHz
Fattore di potenza 100% del carico (Nom)	0.95
Tensione picco di accensione (Max)	4.0 kV
Tensione di accensione (Min)	3.3 kV
Tempo spegnimento accensione (Nom)	6 min
Tensione di rete performance (CA)	-10%+6%
Sicurezza tensione di rete (CA)	-18%+10%
Larghezza corrente di spunto	0.50 ms
Deviazione wattaggio costante	-3%/+3%

Perdite di potenza (Nom)	9 W
Picco corrente di spunto (Max)	33 A
Cablaggio	
Lunghezza cavo da dispositivo a lampada	2 m
Lunghezza sguainatura	10.0-11.0 mm
Sezione trasversale cavo contatto reattore	0.50-2.50 mm ²
Tipo connettore	Insert

Caratteristiche del sistema	
Potenza specificata reattore-lampada	100 W
Temperatura	
Temp. ambiente (Max)	60 °C
Temp. ambiente (Min)	-20 °C
Temp. di stoccaggio (Max)	80 °C
Temp. di stoccaggio (Min)	-25 °C
Temp. involucro per definire durata di vita (Nom)	75 °C
Temp. massima involucro (Max)	85 °C

PrimaVision for SDW-TG


Meccanica e corpo	
Corpo	/S

Approvazione e applicazione	
Protezione attiva della temperatura	Yes
EMI 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 ed 7.2
Standard vibrazioni	IEC68-2-6 F c
Standard urti	IEC 68-2-29 Eb
Marchi di approvazione	Marchio CE Certificato ENEC Certificato CB
Livello di ronzio e rumore	Inaudible

Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	872790088754900

Nome prodotto ordine	HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Prodotto	8711500881861
Codice d'ordine	88754900
Codice Locale	HIDCPV100SDWTG
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
N. materiale (12NC)	913700656566
Peso netto (Pezzo)	0,350 kg

Disegno tecnico



HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	37,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

