



PrimaVision for SDW-TG

HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz


Robuste og lette HID elektroniske forkoblinger i én del til SDW-TG-lyskilder (mini hvit SON) Lette elektroniske forkoblinger i én del til SDW-TG-lyskilder på 50 og 100 W (mini hvit SON)

Produktdata

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrøm-bredde	0,50 ms
Startstrøm-topp (maks.)	33 A
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)	14
Kabling	
Kabellengde fra enhet til lyskilde	2 m
Tilkoblingstype	Innlegg
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 °C til 60 °C
Temperatur for optimal levetid for forkoblingsinnfatningen (nom.)	75 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (maks)	85 °C
Mekanikk og innfatning	
Armaturhus	/S

Godkjenning og bruksområde	
Godkjenningsmerker	CE-merking ENEC-sertifikat CB-sertifikat
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz
Fullstendig produktnavn	HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790088754900
Lokal kodebeskrivelse	3381097
Bestillingskode	88754900
Materialenr. (12NC)	913700656566
Lokal bestillingskode	3381097
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500881861
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8727900887549

Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	37,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

