



PrimaVision SDW-TG-hez

HID-PV 50 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz


Erős, könnyű és egy darabból álló HID elektronikus szerelvény a SDW-TG lámpákhoz (mini White SON) Könnyű és egy darabból álló elektronikus szerelvény a 50 és 100 W-os SDW-TG lámpákhoz (mini White SON)

Termék adatok

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Induló áramlökés szélessége	0,35 ms
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)	24 A
Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)	24
Kábelezés	
A lámpa és az eszköz közti vezeték hossza	2 m
Csatlakozó típusa	Betét
Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	–20 és +60 °C között
A burkolat hőmérséklete, élettartam (névleges)	75 °C
A foglalat hőmérséklete, maximum (maximum)	85 °C
Mechanika és tokozás	
Ház	/S

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Jóváhagyási jelzések	CE jelölés ENEC tanúsítvány CB tanúsítvány
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	HID-PV 50 /S SDW-TG 220–240V 50/60Hz
Teljes terméknév	HID-PV 50 /S SDW-TG 220–240V 50/60Hz
Full EOC	872790088753200
Rendelési kód	88753200
Cikkszám (12NC)	913700656666
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500881878
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8727900887532

Méretezett rajza



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV 50 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	37,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

