



PrimaVision for SDW-TG

HID-PV 50 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz

Controlo electrónico HID robusto, leve e monobloco para lâmpadas SDW-TG (mini White SON) Controlo electrónico leve, monobloco para lâmpadas SDW-TG de 50 e 100 W (mini White SON)

Dados do produto

Funcionamento e características eléctricas	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Largura da corrente de irrupção	0,35 ms
Pico da corrente de irrupção (Máx.)	24 A
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)	24

Cablagem	
Comprimento do cabo do dispositivo à lâmpada	2 m
Tipo de conector	Inserção

Temperatura	
Ampla intervalo de temperatura ambiente	-20 °C a 60 °C
Vida útil da caixa T (Nom.)	75 °C
T-máxima na caixa (Máx.)	85 °C


Características mecânicas e compartimento	
Corpo	/S

Aprovação e aplicação	
Marcas de aprovação	Marca CE Certificação ENEC Certificação CB

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	HID-PV 50 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz
Nome do produto completo	HID-PV 50 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz
Código do produto completo	872790088753200
Código de encomenda	88753200
N.º material (12NC)	913700656666
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500881878
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC – Caso	8727900887532

PrimaVision for SDW-TG

Desenho dimensional



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV 50 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	37,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

