



PrimaVision Mini CDM-lampuille

HID-PV m PGJ5 20 /S CDM HPF 220-240V

Pienikokoiset, elektroniset HID-liitäntälaitteet CDM-lampuille lisäävät luovuutta ja innovaatiota valaisinsuunnitteluun.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Käyttökoodi	HPF
Tyypin versio	mk1
Lampputyyppi	CDM
Lamppujen määrä	1 kappale/yksikkö
Soveltuu ulkokäyttöön	No
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)	24

Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Vähimmäisverkkojännite käytön aikana (min.)	198 V
Toimintataajuus(nim.)	0.11 kHz
Tehokerroin 100 %:n kuormituksella (nim.)	0,95
Sytytysjännite (suurin)	2,0 kV
Sytytysjännite (min.)	1,6 kV
Sytytyksen katkaisuaika (nim.)	25 min
Verkkojännitteen suorituskyky (vaihtovirta)	-10%+6%
Verkkojännitteen suojaus (vaihtovirta)	-18%+10%
Maavuotovirta (suurin)	0,25 mA
Syttymisvirran leveys	0,40 ms
Vakiotehon poikkeama	-3%/+3%

Tehohäviöt (nim.)	4.5 W
Syttymisvirtapiikki (suurin)	15 A

Johdotus	
Kaapelin kapasiteetti, yhteiset lähtöjohdot (nim.)	200 pF
Kaapelin pituus laitteesta lamppuun	2 m
Johdon nauhan pituus	8.5-9.5 mm
Liitäntälaitteen liitäntäjohdon poikkipinta-ala	0.75-1.50 mm ²
Liitintyyppi	Insert

Järjestelmän ominaisuudet	
Liitäntälaitte-lamppu-järjestelmän teho	20 W

Lämpötila	
T-ympäristö (maks.)	50 °C
T-ympäristö (min.)	-20 °C
T-varastointi (maks.)	80 °C
T-varastointi (min.)	-25 °C
T-kotelo, käyttöikä (nim.)	85 °C
T-kotelo, maksimi (suurin)	85 °C

PrimaVision Mini CDM-lampuille


Mekaaniset tiedot ja runko	
Runko	Standard

Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Aktiivinen lämpösuojaus	Yes
EMI 9 kHz ... 300 Mhz	CISPR 15 ed 7.2
Tärinästandardi	IEC60068-2-6 F c
Hidasteet, vakio	IEC 60068-2-29 Eb
Hyväksyntämerkinnot	F merkintä CE merkintä ENEC sertifikaatti CB sertifikaatti
Humina ja äänitaso	Inaudible

Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	872790077128200

Tilaustuotteen nimi	HID-PV m PGJ5 20/S CDM HPF 220-240V
EAN/UPC – tuote	8711500881885
Tilaukoodi	77128200
Sähkönumero	4008019
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	12
Materiaalinumero (12NC)	913700656766
Nettopaino (kappale)	0,168 kg

Mittapiirros



HID-PV m PGJ5 20/S CDM HPF 220-240V

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m PGJ5 20/S CDM HPF 220-240V	4,2 mm	30,0 mm	97,3 mm	88,3 mm	43,3 mm

