



PrimaVision Mini for CDM

HID-PV m PGJ5 20 /S CDM HPF 220-240V

Miniaturstorlekar av elektroniska HID-driftdon för CDM-lampor; öppnar upp gränserna för kreativitet och innovation i armaturdesign.

Produktdata

Allmän information	
Användningskod	HPF
Typversion	mk1
Lamptyp	CDM
Antal lampor	1 del/enhet
Lämplig för utomhusbruk	No
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)	24
Drift och elektricitet	
Ingående spänning	220 till 240 V
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Min. nätspänning för drift (min)	198 V
Driftfrekvens (nom)	0.11 kHz
Effektfaktor 100 % belastning (nom)	0,95
Tändspänning (max)	2,0 kV
Tändspänning (min)	1,6 kV
Tändningens avstängningstid (nom)	25 min
Nätspänningsprestanda (AC)	-10%+6%
Nätspänningsssäkerhet (AC)	-18%+10%
Jordläckström (max)	0,25 mA
Ingående ström, bredd	0,40 ms

Konstant effektavvikelse	-3%/+3%
Effektförluster (nom)	4,5 W
Startströmstopp (max)	15 A

Kabalage

Kabelkapacitet för ömsesidiga utgående kablar (nom)	200 pF
Kabellängd från enhet till lampa	2 m
Skalningslängd för kabel	8.5-9.5 mm
Diameter för driftdonets kontaktkabel	0.75-1.50 mm ²
Kopplingstyp	Insert

Systemegenskaper

Specifierad effekt för driftdon-lampa	20 W
---------------------------------------	------

Temperatur

T-ambient (max)	50 °C
T-ambient (min)	-20 °C
T-förvaring (max)	80 °C
T-förvaring (min)	-25 °C
T-hölje, livslängd (nom)	85 °C


PrimaVision Mini for CDM

T-Case max. (max)	85 °C
Mekanik och armaturhus	
Armaturhus	Standard
Användning och godkännande	
Aktivt temperaturskydd	Yes
EMI 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 version 7.2
Vibrationsstandard	IEC60068-2-6 F c
Standard för stötar	IEC 60068-2-29 Eb
Godkännandemärkningar	F-märkning CE-märkning ENEC-certifikat CB-certifikat
Brum- och ljudnivå	Inaudible

Produktdata

Fullständig produktkod	872790077128200
Beställningsproduktnamn	HID-PV m PGJ5 20/S CDM HPF 220-240V
EAN/UPC – Produkt	8711500881885
Beställningsnummer	77128200
E-nummer	7981710
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	12
Materialnummer (12NC)	913700656766
Nettovikt (stycke)	0,168 kg

Måttskiss



HID-PV m PGJ5 20/S CDM HPF 220-240V

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m PGJ5 20/S CDM HPF 220-240V	4,2 mm	30,0 mm	97,3 mm	88,3 mm	43,3 mm

