



PrimaVision Twin for CDM

HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Διπλή λειτουργία λαμπτήρα CDM, ενιαίος ηλεκτρονικός εξοπλισμός HID – βελτιώνει την αποδοτικότητα και παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στο σχεδιασμό των φωτιστικών


Δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Ένταση ρεύματος διαρροής γείωσης (μέγ.)	0,5 mA
Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης	0,5 ms
Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.)	33 A
Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)	14
Καλωδίωση	
Τύπος βύσματος	Ένθεμα
Θερμοκρασία	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 °C έως +55 °C
Διάρκεια ζωής θερμ. περιβλήματος (ονομ.)	70 °C
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος σε λειτουργία (μέγ.)	80 °C
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Περιβλήμα	/S

Εγκριση και Εφαρμογή	
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση F Σήμανση CE Πιστοποίηση ENEC Πιστοποίηση CB
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Πλήρες όνομα προϊόντος	HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790089572800
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	HID-PVC2X35/S
Κωδικός παραγγελίας	89572800
Αρ. υλικού (12NC)	913700656866
Τοπικός κωδικός	HID-PVC2X35/S
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500881892
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12
EAN/UPC - Κιβώτιο	8727900895728

PrimaVision Twin for CDM

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	32,0 mm	135,0 mm	123,5 mm	75,0 mm	63,5 mm

