



PrimaVision multilámpara para CDM

HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Funcionamiento de lámpara CDM doble, un solo equipo electrónico HID: mejora la rentabilidad y aumenta la flexibilidad en el diseño de luminarias

Datos del producto

Información general			
Código de aplicación	Int. Earth Loop	Anchura de corriente de irrupción	0,5 ms
Diseño	-	Desviación de potencia constante	-3%/+3%
Tipo de lámpara	CDM	Pérdidas de potencia (nom.)	8 W
Número de lámparas	2 pieza/unidad	Pico de corriente de irrupción (máx.)	33 A
Apto para uso en exteriores	No	Cableado	
Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)	14	Capacidad de cables de salida mutuos (nom.)	120 pF
Reencendido automático	Sí	Longitud de tira de cable	10.0-11.0 mm
Operativos y eléctricos		Corte transversal del cable de contacto del balasto	0.50-2.50 mm ²
Tensión de entrada	220-240 V	Tipo de conector	Inserción
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz	Características del sistema	
Frecuencia operativa (nom.)	0.14 kHz	Potencia lámpara-balasto nominal	35 W
Factor de potencia (100% carga) (nom.)	0.95	Temperatura	
Voltaje para encendido (máx.)	4,5 kV	T ambiente (máx.)	55 °C
Tiempo de apagado de encendido (nom.)	20 min	T ambiente (mín.)	-20 °C
Rendimiento de voltaje de alimentación (CA)	-10%~+6%	T de almacenamiento (máx.)	80 °C
Seguridad de voltaje de alimentación (CA)	-18%~+10%	T de almacenamiento (mín.)	-25 °C
Corriente de pérdida a tierra (máx.)	0,5 mA		


PrimaVision multilámpara para CDM

Vida útil con temperatura (nom.)	70 °C
Temperatura máxima (máx.)	80 °C
Mecánicos y de carcasa	
Carcasa	/S
Aprobación y aplicación	
Protección térmica activa	Sí
EMI 9 kHz... 300 MHz	CISPR 15 ed 7.2
Estándar de vibración	IEC68-2-6 F c
Estándar de golpes	IEC 68-2-29 Eb
Certificados disponibles	Marcado F Marca CE Certificado ENEC Certificado CB
Nivel de zumbido y ruido	Inaudible

Datos de producto

Código de producto completo	872790089572800
Nombre de producto del pedido	HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Producto	8711500881892
Código de pedido	89572800
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	12
N.º de material (12NC)	913700656866
Peso neto (pieza)	0,271 kg

Plano de dimensiones



HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 2x35 /S	4,5 mm	32,0	135,0	123,5	75,0	63,5
CDM 220-240V		mm	mm	mm	mm	mm
50/60Hz						

