



PrimaVision Twin CDM-hez

HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Két CDM-lámpa, egyetlen HID elektronikus szerelvény – javítja a költséghatékonyságot, és rugalmasabbá teszi a világítótest-tervezést

Termék adatok

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Szivárgó földáram (maximum)	0,5 mA
Induló áramlökés szélessége	0,5 ms
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)	33 A
Termékek száma a fő áramkörü lapon (16 A, B típus) (névleges)	14
Kábelezés	
Csatlakozó típusa	Betét
Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	–20 és 55 °C között
A burkolat hőmérséklete, élettartam (névleges)	70 °C
A foglalat hőmérséklete, maximum (maximum)	80 °C
Mechanika és tokozás	
Ház	/S

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Jóváhagyási jelzések	F jelölés CE jelölés ENEC tanúsítvány CB tanúsítvány
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Teljes terméknév	HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790089572800
Rendelési kód	89572800
Cikkszám (12NC)	913700656866
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500881892
Számláló – csomag külső dobozonként	12
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8727900895728

PrimaVision Twin CDM-hez

Méretezett rajza

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	32,0 mm	135,0 mm	123,5 mm	75,0 mm	63,5 mm

