



PrimaVision Twin for CDM

HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Due lampade CDM, un singolo alimentatore elettronico HID: per aumentare la convenienza e la flessibilità di progettazione degli apparecchi per illuminazione

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Codice applicazione	Int. Earth Loop
Progettazione	-
Tipo di lampada	CDM
Numero di lampade	2 pezzo/unità
Adatto all'uso in esterni	No
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)	14
Riavvio automatico	Yes
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	220 to 240 V
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Frequenza operativa (Nom)	0.14 kHz
Fattore di potenza 100% del carico (Nom)	0,95
Tensione picco di accensione (Max)	4,5 kV
Tempo spegnimento accensione (Nom)	20 min
Tensione di rete performance (CA)	-10%+6%
Sicurezza tensione di rete (CA)	-18%+10%
Corrente di dispersione (Max)	0,5 mA
Larghezza corrente di spunto	0,5 ms
Deviazione wattaggio costante	-3%/+3%

Perdite di potenza (Nom)	8 W
Picco corrente di spunto (Max)	33 A
Cablaggio	
Capacità cavi uscita Reciproca (Nom)	120 pF
Lunghezza sguainatura	10.0-11.0 mm
Sezione trasversale cavo contatto reattore	0.50-2.50 mm ²
Tipo connettore	Insert

Caratteristiche del sistema	
Potenza specificata reattore-lampada	35 W
Temperatura	
Temp. ambiente (Max)	55 °C
Temp. ambiente (Min)	-20 °C
Temp. di stoccaggio (Max)	80 °C
Temp. di stoccaggio (Min)	-25 °C
Temp. involucro per definire durata di vita (Nom)	70 °C
Temp. massima involucro (Max)	80 °C

PrimaVision Twin for CDM


Meccanica e corpo	
Corpo	/S

Approvazione e applicazione	
Protezione attiva della temperatura	Yes
EMI 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 ed 7.2
Standard vibrazioni	IEC68-2-6 F c
Standard urti	IEC 68-2-29 Eb
Marchi di approvazione	Marchio F Marchio CE Certificato ENEC Certificato CB
Livello di ronzio e rumore	Inaudible

Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	872790089572800

Nome prodotto ordine	HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Prodotto	8711500881892
Codice d'ordine	89572800
Codice Locale	HIDCPV235NS
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
N. materiale (12NC)	913700656866
Peso netto (Pezzo)	0,271 kg

Disegno tecnico



HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 2x35 /S	4,5 mm	32,0	135,0	123,5	75,0	63,5
CDM 220-240V		mm	mm	mm	mm	mm
50/60Hz						

