



# HID-PrimaVision Twin CDM

## HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Werkt met dubbele CDM-lamp en enkel elektronisch HID-VSA: verbetert kostenbeheersing en verhoogt flexibiliteit van armatuurontwerp

### Product gegevens

Algemene informatie	
Toepassingscode	Int. Earth Loop
Vormgeving	-
Lamptype	CDM
Aantal lampen	2 stuk/eenheid
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	14
Automatische herstart	Ja

### Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Bedrijfsfrequentie (nom.)	0.14 kHz
Power Factor 100% belasting (nom.)	0.95
Ontstekingspanning (max.)	4,5 kV
Uitschakeltijd ontsteking (nom.)	20 min
Functioneel netspanningsbereik (AC)	-10%~+6%
Veilig netspanningsbereik (AC)	-18%~+10%
Aardlekstroom (max.)	0,5 mA
Duur aanloopstroom	0,5 ms
Constance vermogensafwijking	-3%/+3%
Vermogensverliezen (nom.)	8 W

Aanloopstroom (max.)	33 A
Bedrading	
Kabelcapaciteit uitgangsdraaden onderling (nom.)	120 pF
Striplengte draad	10.0-11.0 mm
Draaddoorsnede VSA-contact	0.50-2.50 mm <sup>2</sup>
Connectortype	Insert

### Systeemeigenschappen

Opgegeven VSA/lamp-vermogen	35 W
-----------------------------	------

### Temperatuur

T-omgeving (max.)	55 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-opslag (max.)	80 °C
T-opslag (min.)	-25 °C
T-behuizing levensduur (nom.)	70 °C
T-behuizing maximaal (max.)	80 °C

## HID-PrimaVision Twin CDM

### Mechanische eigenschappen en Behuizing

Behuizing /S

### Goedkeuring en Toepassing


Actieve temperatuurbescherming	Ja
EMI 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 uitg. 7.2
Standaardoptie	IEC68-2-6 F c
Schokken standaard	IEC 68-2-29 Eb
Goedkeuringsmerktekens	F-markering CE-markering ENEC-certificaat CB-certificaat
Brom- en ruisniveau	Onhoorbaar

### Productgegevens

Volledige productcode 872790089572800

Productnaam voor bestelling	HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Product	8711500881892
Bestelcode	89572800
Local Code	PVC235SCDM
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnr. (12NC)	913700656866
Netto gewicht (per stuk)	0,271 kg

### Maatschets



HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 2x35 /S	4,5 mm	32,0	135,0	123,5	75,0	63,5
CDM 220-240V		mm	mm	mm	mm	mm
50/60Hz						

