



PrimaVision Twin for CDM

HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Tvilling-don för drift av två CDM-lampor. Fristående HID-elektroniskt driftdon.
Förbättrad kostnadseffektivitet och större designfrihet för armaturerna


Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Jordläckström (max)	0,5 mA
Ingående ström, bredd	0,5 ms
Startströmstopp (max)	33 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)	
14	
Kabalage	
Kopplingstyp	Inlägg
Temperatur	
Omgivningstemperatur	-20 °C till +55 °C
T-Case, livslängd (nom)	70 °C
T-Case max. (max)	80 °C
Mekanik och armaturhus	
Armaturhus	/S

Användning och godkännande	
Godkännandemärkningar	F-märkning CE-märkning ENEC-certifikat CB-certifikat
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Fullständigt produktnamn	HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790089572800
Beskrivning av lokal kod	7981695
Beställningsnummer	89572800
Materialnummer (12NC)	913700656866
Lokal kod	7981695
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500881892
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8727900895728

PrimaVision Twin for CDM

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	32,0 mm	135,0 mm	123,5 mm	75,0 mm	63,5 mm

