



HF-PERFORMER Intelligent pro TL5

HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V

HF-Performer Intelligent je tenký a lehký vysokofrekvenční elektronický předřadník, který umožňuje provádět výměny světelných zdrojů TL5 HE a HO stejné délky, a dosáhnout tak maximální logistické flexibility z hlediska designu svítidel a manipulaci s nimi. Předřadník HF-Performer Intelligent je díky své inteligentní funkci při ovládání napájení založené na technologii Philips EII optimalizován pro maximální účinnost systému (CELMA EEI A2 BAT) v kombinaci se světelným zdrojem TL5 a TL5 Eco.

Údaje o produktu


Provozní a elektrické		Maximální teplota (max.)	
Vstupní napětí	220 až 240 V	75 °C	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz	Mechanické a materiály	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Tělo	
Svodový proud (max.)	0,5 mA	L360x30x22	
Šířka náběhového proudu	0,4 ms	Certifikace a použití	
Špička náběhového proudu (max.)	45 A	Index energetické účinnosti	
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)	12	A2 BAT	
Prodrátování		Bezpečnostní standard	
Vstupní svorky, typ konektoru	Vložka	IEC 61347-2-3	
Výstupní svorky, typ konektoru	Vložka	Norma pro ochranu životního prostředí	
Délka kabelů mezi zařízením a světelným zdrojem	2 m	ISO 14001	
Teplota okolí		Certifikační značky	
Rozsah okolních teplot	-25 °C až 50 °C	Značka CE Certifikát ENEC Certifikát VDE-EMV	
Teplota životnosti pouzdra (jmen.)	75 °C	Označení a balení	
		Objednací název produktu	
		HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V	
		Celý název výrobku	
		HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V	
		Full EOC	
		872790088775400	
		Objednací kód	
		88775400	
		Číslo materiálu (12NC)	
		913700657666	

HF-PERFORMER Intelligent pro TL5

Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500881960
Číslování SAP – balení v krabičce	12

Pouzdro – EAN/UPC	8727900887754
-------------------	---------------

Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

