



HF-Performer Intelligent for TL5 HE/HO lamps

HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V

HF-Performer Intelligent er en slank og lett høyfrekvent elektronisk forkobling som gjør det mulig å bytte ut TL5 HE- og HO-lamper av samme lengde for å gi maksimal logistisk fleksibilitet innen armaturdesign og -behandling. Med den smarte strømfunksjonen basert på Philips EII-teknologi, er HF-Performer Intelligent optimalisert for maksimal systemeffektivitet (CELMA EEI A2 BAT) i kombinasjon med TL5- og TL5 Eco-lamper.

Produktdata

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Jordlekkasjestrøm (maks.)	0,5 mA
Startstrøm-bredde	0,4 ms
Startstrøm-topp (maks.)	45 A
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)	12
Kabling	
Koblingstype på inngangsterminaler	Innlegg
Koblingstype, utgangsterminaler	Innlegg
Kabellengde fra enhet til lyskilde	2 m
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-25 °C til 50 °C


Temperatur for optimal levetid for	75 °C
forkoblingsinnfatningen (nom.)	
Maksimal temperatur for innfatningen (maks)	75 °C
Mekanikk og innfatning	
Armaturhus	L360x30x22
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitet	A2 BAT
Sikkerhetsstandard	IEC 61347-2-3
Miljøstandard	ISO 14001
Godkjenningsmerker	CE-merking ENEC-sertifikat VDE-EMV-sertifikat
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V

HF-Performer Intelligent for TL5 HE/HO lamps

Fullstendig produktnavn	HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V
Full EOC	872790088775400
Lokal kodebeskrivelse	3381093
Bestillingskode	88775400
Materialenr. (12NC)	913700657666
Lokal bestillingskode	3381093

SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500881960
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8727900887754

Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

