


PHILIPS

Lighting



PrimaVision Compact for CDM

HID-PV C 50 /S CDM 220-240V 50/60Hz

35, 50 ve 70 W CDM ampullerin optimum ve güvenilir performans için yüksek kaliteli, kompakt ve hafif HID elektronik tertibat


Ürün veri

Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	220-240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Toprak Kaçak Akımı (Maks)	0,25 mA
Ani Akım Genişliği	0,25 ms
Ani Akım Tepe Değeri (Maks)	26 A
MCB'deki Ürün Sayısı (16A Tip B) (Nom)	24
Kablolama	
Cihazdan Lambaya Giden Kablo Uzunluğu	1,5 m
Konektör Tipi	Ekleme
Sıcaklık	
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 °C ila 55 °C
Muhafaza Ömrü (Nom)	80 °C
Muhafaza Maksimum (Maks.)	80 °C
Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza	/S

Onay ve Uygulama	
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Güvenlik Standardı	IEC 61347-2-3
Çevre Standardı	ISO 14001
Onay İşaretleri	CE İşareti ENEC sertifikası
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	HID-PV C 50 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Tam ürün adı	HID-PV C 50 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Tam ürün kodu	872790093363500
Sipariş kodu	93363500
Malzeme No. (12NC)	913700664966
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8727900933635
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	12
EAN/UPC - Kutu	8727900933642

PrimaVision Compact for CDM

Boyutlu çizim



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV C 50 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,9 mm	32,2 mm	109,6 mm	98,5 mm	74,4 mm

